

Paralēlais komplekts EAMM-U-E24-40A


Daļas numurs: 543226

Produkts tiks atcelts

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	18
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	3.000 1/min
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Inerces masas moments	3,016 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,05 Nm
Pārneseamais moments	1 Nm
Produkta svars	240 g
Materiālu piezīme	Satur LABS substances