


Paralēlais komplekts EAMM-U-E48-70A

Daļas numurs: 543234

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	40
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	3.000 1/min
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Inerces masas moments	71,138 kgmm ²
Piedziņas moments bez slodzes	0,3 Nm
Pārneseamais moments	5,5 Nm
Produkta svars	1.300 g
Materiālu piezīme	Satur LABS substances