


Daudzkontaktu mezgls VABE-S6-1LF-C-M1-C36N

Daļas numurs: 543413

FESTO

Paredzēts VTSA un VTSA-F vārstu termināļiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61984
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	16 ar bistabīliem vārstiem 32 ar viena elektromagnēta vārstiem
Max. atlikusī strāva	6 A
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Uzliesmojuma stiprums	1,5 kV
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	1 A
Piesārņojuma pakāpe	3
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	540 g
Elektriskais savienojums	Daudzkontaktu spraudnis Ligzda / termināļa josla
Vāka materiāls	PA
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums