


Daudzkontaktu mezglis VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Daļas numurs: 543415

FESTO

Paredzēts VTSA un VTSA-F vārstu termināļiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	16 ar viena elektromagnēta vārstiem 8 ar bistabiliem vārstiem
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	539 g
Elektriskais savienojums	Daudzkontaktu spraudnis 19-kontaktu Spraudnis saskaņā ar CNOMO E03.62.530.N
Vāka materiāls	PA
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums