


Kontroles elements FED-500

Daļas numurs: 543441

FESTO

Attēlošanas un operatora panelis ar LCD grafisko displeju savienojumam ar PLC sistēmām, ar vienu funkcionālo taustiņu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Dziļums	91 mm
Augstums	147 mm
Garums	187 mm
Max priekšējā paneļa biezums	5 mm
Trauksmes	1.024
Lietotāja atmiņa	32 Mbyte
Lietotāja LED skaits	1
Funkcionālo taustiņu skaits	1
Reāllaika pulkstenis	Jā
Notikumu saraksti	1.024
Līdzekļa atmiņa	32 kByte
Reāllaika pulksteņa novirze	130 s / mēnesī
Krāsu skaits	256
Sistēmas diožu skaits	4
Attēlošana	STN krāsa
Displeja parametri	Touchscreen
Displeja izmērs	5,6"
Backup baterija	3 V / 270 mA Litija
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Displeja izšķirtspēja	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	0,8 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 85 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP65 priekšpuse, IP20 aizmugure
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 45 °C
Autorizācija	C-Tick
Produkta svars	1.400 g
AUX interfeiss	Sub-D 9-kontaktu Spraudņa līgзда
Printera interfeiss	RS232 Sub-D 15-kontaktu Spraudņa līgзда
PC interfeiss	RS232 Sub-D 15-kontaktu Spraudņa līgзда
Programmēšanas interfeiss	9,6 - 38,4 kBd
PLC interfeiss	RS232

Pazīme	Lielums
	Sub-D 15-kontaktu Spraudnis
Ethernet interfeiss	Izvēles, 10MBd
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Programmēšanas programmatūra	FED Designer 6.06 vai augstāks
Sertifikācija saskaņā ar NEC 500	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D