

Kontroles elements FED-2010

Daļas numurs: 543445

FESTO

Attēlošanas un operatora panelis ar LCD grafisko displeju savienojumam ar PLC sistēmām.

Tīks izņemts. Pieejams līdz 2010.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Dziļums	91 mm
Augstums	267 mm
Garums	337 mm
Max priekšējā paneļa biezums	5 mm
Lietotāja atmiņa	32 Mbyte
Reāllaika pulkstenis	Jā
Reāllaika pulksteņa novirze	130 s / mēnesī
Krāsu skaits	64 k
Attēlošana	TFT krāsu
Displeja parametri	Touchscreen
Displeja izmērs	12,1"
Backup baterija	3 V / 270 mA Litija
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Displeja izšķirtspēja	SVGA, 800x600 Pixel
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	1,3 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 85 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP65 priekšpuse, IP20 aizmugure
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 45 °C
Autorizācija	C-Tick
Produkta svars	2.850 g
AUX interfeiss	Sub-D 9-kontaktu Spraudņa līgзда
Printera inderfeiss	RS232 Sub-D 15-kontaktu Spraudņa līgзда
PLC interfeiss	RS232 Sub-D 15-kontaktu Spraudnis
USB saskarne	Jā
Ethernet interfeiss	RJ45 10/100 MBd Otra Ethernet saskarne, optiskā 10 MBd
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Sertifikācija saskaņā ar NEC 500	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D