



Regulatora plāksne VABF-S3-1-R4C2-C-6

Daļas numurs: 543537

FESTO

Paredzēts VDMA-01/02 vārstu termināļiem, standarta pieslēgvietu izkārtojums saskaņā ar 15407-1, līdz pat 6 bar.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	26 mm
Bāzēts uz standartu	ISO 15407-1
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskā vertikālā uzkrāšana	Spiediena regulators priekš 2 un 4 izvadiem
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi
Spiediena manometra izvēle	iespējams
Spiediena regulēšanas diapazons Mpa	0,2 ... 0,6 MPa
Spiediena kontroles diapazons	2 ... 6 bar
Spiediena regulēšanas diapazons psi	29 ... 87 psi
Ieplūdes spiediens 1	0,5 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	430 g
Stiprinājuma vertikālā novietojums	uz kolektora bloka uz individuālās apakšējās pamatnes
Spiediena manometra savienojums	ar noturošo skavu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kontroles paneļa materiāls	PA
Regulatora korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums