



# Plūsmas kontroles plāksne VABF-S3-1-F1B1-C

Daļas numurs: 543604

FESTO

Paredzēts VDMA-01/02 vārstu termināļiem, standarta pieslēgvietu izkārtojums saskaņā ar 15407-1, uzstādīšanai starp kolektora pamatni un vārstu, paredzēts vārsta 3 un 5 pieslēgvietas izplūdes gaisa ierobežošanai.



## Datu lapa

| Pazīme                                | Lielums  |
|---------------------------------------|--|
| Platums                               | 26 mm  |
| Bāzēts uz standartu                   | ISO 15407-1  |
| Montāžas pozīcija                     | Jebkurš  |
| Pneimatiskā vertikālā uzkrāšana       | Droseļplāksne, izplūdes gaisa plūsmas kontrole                         |
| Darbošanās spiediens                  | -0,9 ... 10 bar  |
| Darbošanās paņēmieni                  | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Piezīme par darba un vadības vidi     | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 0 - Nav korozijas ietekme  |
| PWIS conformity                       | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Aizsardzības klase                    | IP65<br>NEMA 4   |
| Apkārtējās vides temperatūra          | -5 ... 50 °C   |
| Produkta svars                        | 320 g  |
| Stiprinājuma vertikālā novietojums    | uz kolektora bloka<br>uz individuālās apakšējās pamatnes               |
| Materiālu piezīme                     | Atbilst RoHS   |
| Korpusa materiāls                     | Alumīnija spiedienlējums   |