


Diafragmas gaisa žāvētājs MS6-LDM1-3/8-P40-Z

Daļas numurs: 543649

FESTO

Pazemināts spiediena rasas punkts, ar metāla kausu, plūsmas virziens:
no labās uz kreiso pusi

Brīdinājums: Lai nodrošinātu ilgu bezproblēmu iekārtas darbību darba
gaisam ir jābūt filtrētam ar 0.01 µm mikro filtru (atlikušās daļiņas < 0.1
µm, atlikušās eļļas sastāvs < 0.1 mg uz kubikmetru)!



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Konstrukcijas struktūra	Membrānas žāvētājs
Darbošanās spiediens	3 ... 12,5 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	400 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:4:2]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Spiediena rasas punkta samazināšana	20 K
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:3:2]
Vidējā temperatūra	2 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	2 ... 50 °C
Produkta svars	1,3 kg
Montāžas tips	Izvēles Līnijas instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums