

Diafragmas gaisa žāvētājs LDM1-D-MAXI-300

Daļas numurs: 543664


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Bez vītņotajām savienošanas plāksnēm ar FRB vītņoto tapu, paredzēts sausam, tīram saspīestajam gaisam.

Brīdinājums: Lai nodrošinātu ilgu bezproblēmu iekārtas darbību darba gaisam ir jābūt filtrētam ar 0.01 μm mikro filtru (atlikušās daļiņas < 0.1 μm, atlikušās eļļas sastāvs < 0.1 mg uz kubikmetru)!

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Maxi
Sērija	D
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Konstrukcijas struktūra	Membrānas žāvētājs
Darbošanās spiediens	3 ... 12,5 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	300 l/min
Darbošanās paņēmieni	Gaisa kvalitātes klase 1:7:1 saskaņā ar DIN ISO 8573-1
Spiediena rasas punkta samazināšana	20 K
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	2 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	2 ... 50 °C
Produkta svars	1.650 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums