

# Savienotāja bloks CPE18-PRS-3/8-8


Daļas numurs: 543845

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

[Priekš CPE vārstiem.](#)

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	26 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	8
Max. spiedienu zonu skaits	2
Burst pressure	5 MPa
Pārraušanas spiediens	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Max. pievilkšanas moments, vārsta stiprinājums	2 Nm
Produkta svars	1.128 g
Vienlīnijas vārstu kolektora montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Vārsta montāžas metode	ar iekšējo (sievišķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums