



Tuvuma devējs SME-8M-DS-24V-K-0,3-M5D

Daļas numurs: 543864

FESTO

Elektrisks ar mēlītes kontaktu piedziņām ar 8 tipa sensoru rievu, pievienošana ar M5 spraudni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Mērīšanas princips	Magnētiskā mēlīte
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 70 °C
Komutācijas izeja	ar kontaktu, bipolārais
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Max. izejas strāva	500 mA
Max. izejas strāvas montāžas komplektos	80 mA
Max. kontakta jauda AC	10 VA
Max. kontakta jauda DC	10 W
Max. pārslēgšanās frekvence DC montāžas komplektos	2,4 W
Max. pārslēgšanās frekvence AC montāžas komplektos	2,4 VA
Sprieguma kritums	1,17 V
Īssavienojuma stiprums	Nē
Pārslodžu izturēšanas spēja	nav pieejams
Darbības sprieguma diapazons AC	5 ... 30 V
Darbības sprieguma diapazons DC	5 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	Nē
Elektriskais savienojums	Kabelis ar spraudni M5x0,5 3-kontaktu Pagriežama vītne
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Vada testa apstākļi	Ķēdes vadīklām: 5 miljonu cikli, liekšanās rādiuss 75 mm Lieces izturība saskaņā ar Festo standartu, testa nosacījumi pēc pieprasījuma Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma
Kabeļa garums	0,3 m
Vada piederums	Standarta + posmaiņo ķēžu vadīklām
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PU) Eļļu izturīgs
Montāžas tips	Pievilkts Ieliekams rievā no augšas
Produkta svars	6,3 g
Materiālu informācija, korpuss	Niķeļa pārklājums Misiņš PA TPE-U(PU) Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP68