



# Tuvuma devējs

## SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M5D

Daļas numurs: 543865

FESTO

Elektrisks, bezkontakts, PNP, piedziņām ar 8 tipa devēju rievu, pievienošana ar M5 spraudni.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Mērīšanas princips	Magnetorezistīvs
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 70 °C
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Max. izejas strāva	100 mA
Max. kontakta jauda DC	3 W
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Pārslodžu izturēšanas spēja	Pieejams
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	Kabelis ar spraudni M5x0,5 3-kontaktu Pagriežama vītne
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Vada testa apstākļi	Ķēdes vadīklām: 5 miljonu cikli, liekšanās rādiuss 75 mm Lieces izturība saskaņā ar Festo standartu, testa nosacījumi pēc pieprasījuma Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma
Kabeļa garums	0,3 m
Vada piederums	Standarta + posmaiņo ķēžu vadīklām
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PU) Eļļu izturīgs
Montāžas tips	Pievilkts Ieliekams rievā no augšas
Produkta svars	6,3 g
Materiālu informācija, korpuss	Niķela pārklājums Misiņš PA TPE-U(PU) Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP68