


Tuvuma devējs SMT-8M

Daļas numurs: 543893

FESTO

Magnētisks, bezkontakta T-rievai.

Minimālais pasūtījuma daudzums 10 vienības



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Mērīšanas princips	Magnetorezistīvs
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 70 °C
Komutācijas izeja	NPN PNP Nekontaktējošs 2-vadu
Komutācijas elementa funkcija	Normāli aizvērts kontakts Normāli atvērts kontakts
Max. izejas strāva	80 ... 100 mA
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Pārslodžu izturēšanas spēja	Pieejams
Darbības sprieguma diapazons DC	8 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Kabeļa garums	0,2 ... 30 m
Montāžas tips	Pievilkts Ieliekams rievā no augšas
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP68