



# Iespiežamais T- veida savienotājs NEDU-M8D3-M8T4

Daļas numurs: 544391

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Savienojuma frekvence	100
Darbības sprieguma diapazons AC	32 V
Darbības sprieguma diapazons DC	32 V
Nominālais darba spriegums AC	32 V
Nominālais darbības spriegums DC	32 V
Pieļaujamā strāvas slodze	2 A
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 85 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
Max. pievilšanas moments	0,3 Nm
Produkta svars	9,5 g
Elektriskais savienojums	pēc EN 60947-5-2 Spraudnis/ligzda M8x1 / M8x1 4-kontaktu / 3-kontaktu
Montāžas tips	Vītņots
Korpusa krāsa	Melns
Sprostuzgriežņa materiālu informācija	Misiņš hroma pārklājums Niķeļa pārklājums
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpus	PA
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Misiņš Apzeltīts