


Kabeļa ligzda NECU-M8G4

Daļas numurs: 544392

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pieļaujamais vada diametrs	3,5 ... 5 mm
Bāzēts uz standartu	EN 61984
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Savienojuma frekvence	500
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 30 V
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Pieļaujamā strāvas slodze	3 A
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 80 °C
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 80 °C
Max. spraudņa pievilkšanas moments	0,3 Nm
Produkta svars	9,5 g
Termināļa šķērsgriezums	0,14 ... 0,5 mm ²
Elektriskais savienojums	Spraudņa ligzda, taisnā M8x1 4-kontaktu
Montāžas tips	ar rievoto uzgriezni
Korpusa krāsa	Melns
Sprostuzgriežņa materiālu informācija	Misiņš Niķeļa pārklājums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	CuZn, niķelēts PBT
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Misiņš Apzeltīts