



# Vertikālā spiediena piegādes plāksne VABF-S3-2-P1A3-G18

Daļas numurs: 544435

FESTO

Paredzēts VDMA-01/02 vārstu termināļiem, standarta pieslēgvietu izkārtojums saskaņā ar 15407-1, uzstādīšanai starp kolektora pamatni un vārstu.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	18 mm
Bāzēts uz standartu	ISO 15407-1
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskā vertikālā uzkrāšana	Alternatīva spiediena piegāde uz 1
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	500 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	146 g
Stiprinājuma vertikālā novietojums	uz kolektora bloka uz individuālās apakšējās pamatnes
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums