


Vadītājs FKC-50/63

Daļas numurs: 545240

FESTO

priekš lineārās piedziņas DGC-G.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	50/63
Radiālā novirze +/-	4 mm
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Īslaicīgi maksimāli pieļaujamā slodze spēka virzienā +/-	5.000 N
Īlglaicīgi maksimāli pieļaujamā slodze spēka virzienā +/-	5.000 N
Produkta svars	1.200 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Montāžas tapas materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Savienojuma materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Vītņotā gabala materiāls	Tērauds
Plāksnes materiāls	Alumīnija lējums
Atslēgas materiāls	Atsperu tērauds