



# Rokas sviras vārsts VHER-AH-M04E-N14-LD

Daļas numurs: 545266

FESTO

Metāla versija ar rokas sviras pozīcijas zondēšanu, 4/3-vārsta funkcija ar izplūdes pozīciju, izejas sānos.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	4/3 atbrīvots
Iedarbināšanas tips	manuāls
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.150 l/min
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 10 bar
Konstrukcijas struktūra	Pagrieziena vārsts
Nominālais izmērs	8 mm
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Blīvēšanas princips	Ciets
Vadības gaiss	tiešais
Plūsmas virziens	reversējams
Brīvība no pārklāšanas	Jā
Signāla statusa attēlojums	ar piederumiem
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Iedarbošanās moments	2,8 Nm
Produkta svars	560 g
Montāžas tips	Izvēles Priekšējā paneļa instalācija ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/4-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/4-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	NPT1/4-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	NPT1/4-18
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Satur LABS substances
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums