


Spiediena devējs VMPAF-FB-PS-P1

Daļas numurs: 545354

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	21 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 25 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Precizitāte, FS	2,5 %FS
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS