


Apakšējā pamatne VMPA1-IC-AP-1-EX2

Daļas numurs: 545447

FESTO

Paredzēts MPA-S vārstu termināļiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	20,2 mm
Garums	107,3 mm
Tīklojuma izmērs	10,5 mm
Darbošanās spiediens	3 ... 8 bar
Vadības spiediens	3 ... 8 bar
ATEX kategorija Gāze	II 3G
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex nA II T4 X
ATEX kategorija Putekļi	II 3D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Elektriskais savienojums	Spraudnis M8
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Vadības izplūdes pieslēgvietā 82/84	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M7
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M7
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	M7
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	M7
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	M7
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Apakšējās pamatnes materiālu informācija	Alumīnija spiedienlējums