


# Apakšējā pamatne VMPA2-IC-AP-S-1-EX2

Daļas numurs: 545450

FESTO

Paredzēts MPA-S vārstu termināļiem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	30,5 mm
Garums	107,3 mm
Tīklojuma izmērs	21 mm
Darbošanās spiediens	3 ... 8 bar
Vadības spiediens	3 ... 8 bar
ATEX kategorija Gāze	II 3G
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex nA II T4 X
ATEX kategorija Putekļi	II 3D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-5°C <= Ta <= +50°C
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Elektriskais savienojums	Spraudnis M8
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Vadības izplūdes pieslēgvietā 82/84	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Apakšējās pamatnes materiālu informācija	Alumīnija spiedienlējums