

Adapteris NPFA-A-P18-G14-F

Daļas numurs: 545922

FESTO

Paredzēts VUVB elektromagnētiskajam vārstam.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iepakojuma izmērs	10
Darbošanās spiediens	0,9 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	20 g
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Materiālu informācija, noslēdzošais spraudnis	Pastiprināts PA
Informācija par materiāliem, O-rings	NBR
Materiālu informācija, atdalošais elements	Tērauds