


# Pārsegs NECV-S1W37

Daļas numurs: 545974

FESTO

Paredzēts VTSA un VTSA-F vārstu termināļiem, montāžai sadalē bez vadiem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pielītojuma sfēra	Tikai priekš VTSA/VTSA-F vārstu termināļa daudzkontakta spraudņa savienojuma
Produkta svars	180 g
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Zem ieņķa
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Sub-D
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	37
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	37
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	3x M4 skrūves
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Apspiežamie kontakti
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	2 A
Uzliesmojuma stiprums	1 kV
Vada blīvējošais savienojums	M20x1,5
Vada diametrs	5 ... 13 mm
Nominālais vadītāja šķērsgrīzums	0,08 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Korpasa materiāls	PA