



# Vakuuma efektivitātes vārsts ISV-M6

Daļas numurs: 545997

FESTO

Priekš vakuuma saglabāšanas, ja viens no piesūcekņu grupas kausiem nesaskaras ar detaļas virsmu.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	M6
Ejector pulse suitability	$\leq 0,8$ MPa
Ežektora impulsu piemērotība	$\leq 8$ bar
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi)	2 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	14 g
Montāžas tips	Viņņots
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M6
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M6
Atsperes materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Filtra materiāls	Saķepināta bronza
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Pludiņa materiāls	POM