

Elektromagnētiskais vārsts



MFHB-5/4-1/4

Daļas numurs: 546042

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/4 noslēgts
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	600 l/min
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Mazā sēdvieta
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Aizsardzības klase	IP65
Nominālais izmērs	6,5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Rokas vadība	aizturošs
Komutācijas izslēgšanas laiks	23 ms
Komutācijas ieslēgšanas laiks	16 ms
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkta svars	1.780 g
Vadības izplūdes pieslēgvietā 84	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/4
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnijs Anodizēts