


Ātrās savienošanas spraudnis KS-PK-4-1/8

Daļas numurs: 546074

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	3,4 mm
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	350 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	13 g
Pneimatiskais savienojums	PK-4