


Uzstādes punkta modulis MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Daļas numurs: 546224

FESTO

Priekš proporcionālītātes tehnoloģijas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Displejs, aktīvais uzstādes punkts	Dzeltena gaismas diode
Gatavības statusa displejs	Zaļa gaismas diode
Darbības sprieguma diapazons DC	20 ... 30 V
Ieejas pretestība, ārējā uzstādes punkta ievade	Parasti 100 kΩ
Ieejas pretestība, uzstādes punkta ievade	3 kΩ
Regulējams izejas spriegums	0 ... 10 V
Enerģijas patēriņš pie 24 VDC	1,5 W
Max. izejas strāva	27 mA
Atlikuma viļņi	10 %
Spriegums, ārējā uzstādes punkta ievade	0 ... 10 V
Barošanas sprieguma vērtības iestatījums	10 ... 10,6 V
Barošanas strāvas vērtības iestatījums	6 ... 6,36 mA
Potenciometrs, ārējā uzstādes punkta ievade	2,5 ... 10 kΩ
Autorizācija	C-Tick
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	80 g
Termināļa šķērsgriezums	2,5 mm ²
Elektriskais savienojums	Saskrūvēts terminālis
Montāžas tips	ar augšējo sliedi