


# Kompaktais cilindrs ADVU-1 1/4"-2"-A-P-A

Daļas numurs: 546302

FESTO

Priekš tuvuma zodēšanas. Virzuļa kāta gals ar vīrišķo vītņi  
Uzgrieznis priekš virzuļa kāta ir iekļauts.  
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.  
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	2 "
Virzuļa diametrs	1 1/4"
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbības režīms	divpusējās darbības
Virzuļa kāta gals	Vīrišķā vītne
Darbošanās spiediens	11,6 ... 145 Psi
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspīstais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-4 ... 176 °F
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	0,295 J
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	93 lbf
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	109 lbf
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	1,728 oz
Papildus svars uz gājienu 10 mm	1,411 oz
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	10,582 oz
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	0,317 oz
Pneimatiskais savienojums	NPT1/8-27
Darbības spiediens [psi]	11,6 ... 145 psi
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Dinamisko blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU) NBR
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Cilindra čaulas materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums