

Kompaktais cilindrs ADVU-1 5/8"-1 1/2"-A-P-A

Daļas numurs: 546308


FESTO

Priekš tuvuma zodēšanas. Virzuļa kāta gals ar vīrišķo vītņi

Uzgrieznis priekš virzuļa kāta ir iekļauts.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.

Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---|
| Gājiens | 1,5 " |
| Virzuļa diametrs | 1 5/8" |
| Amortizēšana | P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Virzuļa kāta gals | Vīrišķā vītne |
| Darbošanās spiediens | 11,6 ... 145 Psi |
| Darbošanās paņēmieni | Filtrēts saspīestais gaiss |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -4 ... 176 °F |
| Sadursmes enerģija gala pozīcijās | 0,3835 J |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens | 154 lbf |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens | 170 lbf |
| Kustīgā masa ar 0 mm gājienu | 2,222 oz |
| Papildus svars uz gājienu 10 mm | 2,081 oz |
| Pamata svars priekš 0 mm gājienu | 15,273 oz |
| Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu | 0,317 oz |
| Pneimatiskais savienojums | NPT1/8-27 |
| Darbības spiediens [psi] | 11,6 ... 145 psi |
| Pārsega materiālu informācija | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Dinamisko blīvējumu materiālu informācija | TPE-U(PU) NBR |
| Virzuļa kāta materiālu informācija | Stiprs tērauda sakausējums |
| Cilindra čaulas materiālu informācija | Kaļamā alumīnija sakausējums |