


Kompaktais cilindrs ADVU-1 5/8"-3"-A-P-A

Daļas numurs: 546320

FESTO

Priekš tuvuma zodēšanas. Virzuļa kāta gals ar vīrišķo vītņi
Uzgrieznis priekš virzuļa kāta ir iekļauts.
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	3 "
Virzuļa diametrs	1 5/8"
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbības režīms	divpusējās darbības
Virzuļa kāta gals	Vīrišķā vītne
Darbošanās spiediens	11,6 ... 145 Psi
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspīestais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-4 ... 176 °F
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	0,3835 J
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	154 lbf
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	170 lbf
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	2,222 oz
Papildus svārs uz gājienu 10 mm	2,081 oz
Pamata svārs priekš 0 mm gājienu	15,273 oz
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	0,317 oz
Pneimatiskais savienojums	NPT1/8-27
Darbības spiediens [psi]	11,6 ... 145 psi
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Dinamisko blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU) NBR
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums
Cilindra čaulas materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums