

Pamata vārsts LF-D-MAXI-A-U



Daļas numurs: 546435

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Bez vītņotām savienojuma plāksnēm. Filtrācijas pakāpe 40 µm, ar kolbas aizsargu un automātisko kondensāta novadīšanu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Maxi
Sērija	D
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Keramikas filtrs ar centrifūgas atdalītāju
Max. kondensāta vērtība	2,72 oz(l)
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Darbošanās spiediens	28 ... 180 Psi
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	175 cfm
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	14 ... 140 °F
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	41 ... 140 °F
Apkārtējās vides temperatūra	41 ... 140 °F
Produkta svars	46,9 oz
Montāžas tips	Linijas instalācija ar piederumiem
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Filtra materiāls	PE
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC