

Pamata vārsts LFMA-D-MIDI-A-U

Daļas numurs: 546446

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Bez vītņotām savienojuma plāksnēm, Filtra kārtidžs 0.01 µm, ar metāla kolbas aizsargu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|--|
| Sērija | D |
| Izmērs | Midi |
| Konstrukcijas struktūra | Šķiedru filtrs |
| Filtrācijas pakāpe | 0,01 µm |
| Kondensāta novadīšana | pilnīgi automātisks |
| Darbošanās spiediens | 21 ... 180 Psi |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes |
| Gaisa tīrības klase izejā | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertās gāzes |
| Filtra efektivitāte | 99,9999 % |
| Kausa aizsargs | Metāla kausa aizsargs |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vidējā temperatūra | 33,8 ... 140 °F |
| Apkārtējās vides temperatūra | 14 ... 140 °F |
| Atlikušās eļļas sastāvs | 0,0000027 oz/yd ³ |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles |
| Montāžas pozīcija | vertikāle +/- 5° |
| Korpusa materiāls | Cinka spiedienlējums |
| Filtra materiāls | Bora silikāta šķiedra |
| Kolbas materiāls | PC |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Produkta svars | 22,75 oz |