

Pamata vārsts LFMA-D-MAXI-A-U

Daļas numurs: 546449

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Bez vītņotām savienojuma plāksnēm, Filtra kārtidžs 0.01 μm, ar metāla kolbas aizsargu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Sērija	D
Izmērs	Maxi
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Filtrācijas pakāpe	0,01 μm
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Darbošanās spiediens	21 ... 180 Psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertās gāzes
Filtra efektivitāte	99,9999 %
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	33,8 ... 140 °F
Apkārtējās vides temperatūra	14 ... 140 °F
Atlikušās eļļas sastāvs	0,0000027 oz/yd ³
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Filtra materiāls	Bora silikāta šķiedra
Kolbas materiāls	PC
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Produkta svars	42 oz