

Pamata vārsts LF-D-5M-MINI-U

Daļas numurs: 546451

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Bez vītņotajām savienošanas plāksnēm ar FRB vītņoto tapu. Filtrācijas pakāpe: 5 µm, ar kausa aizsargu un manuālo kondensāta novadīšanu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|---|
| Izmērs | Mini |
| Sērija | D |
| Montāžas pozīcija | vertikāle +/- 5° |
| Filtrācijas pakāpe | 5 µm |
| Kondensāta novadīšana | manuāla rotācija |
| Konstrukcijas struktūra | Keramikas filtrs ar centrifūgas atdalītāju |
| Max. kondensāta vērtība | 0,748 oz(l) |
| Kausa aizsargs | Metāla kausa aizsargs |
| Darbošanās spiediens | 0 ... 240 Psi |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 28 cfm |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertās gāzes |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Gaisa tīrības klase izejā | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes |
| Vidējā temperatūra | 14 ... 140 °F |
| Apkārtējās vides temperatūra | 14 ... 140 °F |
| Produkta svars | 8,75 oz |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija ar piederumiem |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Filtra materiāls | PE |
| Korpusa materiāls | Cinka spiedienlējums |
| Kolbas materiāls | PC |