

Pamata vārsts LFR-D-7-DI-MAXI-A


Daļas numurs: 546518

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Izejas spiediens max. 7 bar, bez spiediena manometra, 40 µ filtrācijas pakāpe.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Maxi
Sērija	D
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Filtrs regulators bez spiediena manometra
Max. kondensāta vērtība	1,462 oz(l)
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Spiediena manometrs	Sagatavots priekš G1/4
Darbošanās spiediens	28 ... 180 Psi
Spiediena kontroles diapazons	6,9 ... 105 Psi
Max. spiediena histerēze	6 Psi
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	266 cfm
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	14 ... 140 °F
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	41 ... 140 °F
Apkārtējās vides temperatūra	41 ... 140 °F
Produkta svars	56 oz
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC