


Adapteris AD-G1-1NPT-I

Daļas numurs: 546546

FESTO

Sievišķā tipa vītne vienā pusē, virišķā tipa vītne otrā pusē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	21,4 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 1	90 Nm
Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 2	35 Nm
Produkta svars	212,68 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Virišķā vītne G1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Iekšējā vītne 1 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	PVC
Korpora materiāls	tērauds, galvanizēts