

# Adapteris AD-3/4NPT-G3/4-I

Daļas numurs: 546551

FESTO

Sievišķā tipa vītne vienā pusē, virišķā tipa vītne otrā pusē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	19,05 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 1	32 Nm
Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 2	60 Nm
Produkta svars	98,13 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Male thread, 3/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Sievišķā vītne G3/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	PVC
Korpusa materiāls	tērauds, galvanizēts