

Plastmasas caurule PUN-5/16X1/16-U-SW

Daļas numurs: 546585

FESTO

standarta ārējā diametra caurule priekš QS un QB iespiežamajiem stiprinājumiem.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.
Old part no. 13013798



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs, collās	5/16
Iekšējais diametrs, collās	3/16
Min. liekšanās rādiuss	0,594 "
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-14 ... 150 Psi
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspiestais gaiss Vakuums
Apkārtējās vides temperatūra	-68 ... 140 °F
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,412 oz/ft
Krāsa	Melns
Balsta cietība	A 98 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Cauruļu materiālu informācija	TPE-U(PU)