


Plastmasas caurule PUN-1/4X3/64-U-RT-300

Daļas numurs: 546641

FESTO

standarta ārējā diametra caurule priekš QS un QB iespīžamajiem stiprinājumiem.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.
Old part no. 13028505



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---------------------------------------|
| Ārējais diametrs, collās | 1/4 |
| Iekšējais diametrs, collās | 5/32 |
| Min. liekšanās rādiuss | 0,476 " |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -14 ... 150 Psi |
| Darbošanās paņēmieni | Filtrēts saspiestais gaiss Vakuums |
| Apkārtējās vides temperatūra | -68 ... 140 °F |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu | 0,251 oz/ft |
| Krāsa | Sarkans |
| Balsta cietība | A 98 +/-3 |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE |
| Cauruļu materiālu informācija | TPE-U(PU) |