


Izejas modulis CP-A08-M12-EL-Z

Daļas numurs: 546924

FESTO

Ar ārējās slodzes sprieguma pievienojumu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu ar augšējo sliedi Izvēles
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Autorizācija	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts
Vāka materiāls	PA-pastiprināts
LED displejs	3 module diagnostics 8 channel diagnostics 8 channel status
Maksimālais izeju skaits	8
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Ekspluatācijas spriegums DC, slodzes spriegums	24 V
Atkarībā no slodzes sprieguma	Caur slodzes sprieguma savienojumu (24 V DC)
Atlikušā pārklāšanās, slodzes spriegums	4 Vss
Raksturliktne, izejas	IEC1131-T2
Pārslēdzošā loģika, izejas	PNP (pozitīvā saslēgšana)
Maz. rezultējošas strāvas daudzums uz katru moduli	4 A
Elektriskās izolācijas kanāls - kanāls	Nē
Aizsardzība (īssavienojuma)	Iekšēja elektriskā drošinātāja aizsardzība katrai grupai