


# Savienojošais vads KMYZ-9-24-AD-0,2-B

Daļas numurs: 547449

FESTO

savienojumu ZB (M1H) adaptācijai uz ZC (M1BH).



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Pievilkšanas moments	0,25 Nm
Produkta svars	18 g
Elektriskais savienojums	Leņķveida līgzda / leņķveida spraudnis Kvadrātisks izpildījums / kvadrātisks izpildījums 2-pin / 2-pin
Kabeļa struktūra	2x0,25
Vada diametrs	3,4 mm
Kabeļa garums	0,2 m
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M2 centrālo skrūvi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	PA
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PUR)
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Bronza