


L- veida savienojums NPFB-L-R1-G1-MF

Daļas numurs: 547728

FESTO

Savienojumam ar caurulēm.

Kad lietojat R un G vītņotās ausis, vītnes blīv lente vai šķidrās blīvētais ir nepieciešams, kā papildus blīvējošais materiāls. G vītņotās ausis blīvēšanai, var tikt lietots arī mīksts alumīnija AL 99.5 blīvredzens.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Materiālu informācija vītņotajam stiprinājumam	Misiņš Niķela pārklājums
Iepakojuma izmērs	10
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 40 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkta svars	212 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	R1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS