


# L- veida savienojums NPFB-L-2R38-M

Daļas numurs: 547732

FESTO

Savienojumam ar caurulēm.

Kad lietojat R un G vītņotās ausis, vītnes blīvlente vai šķidrās blīvētājs ir nepieciešams, kā papildus blīvējošais materiāls. G vītņotās auss blīvēšanai, var tikt lietots arī mīksts alumīnija AL 99.5 blīvgredzens.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Materiālu informācija vītņotajam stiprinājumam	Misiņš Niķela pārklājums
Iepakojuma izmērs	10
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 40 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkta svars	45 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	R3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS