


Tuvuma devējs SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M5D

Daļas numurs: 547861

FESTO

Magnētisks, bezkontakts T-rievai.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Mērišanas princips | Magnetorezistīvs |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 70 °C |
| Komutācijas izeja | PNP |
| Komutācijas elementa funkcija | Normāli atvērts kontakts |
| Max. izejas strāva | 80 mA |
| Max. kontakta jauda DC | 2,4 W |
| Īssavienojuma stiprums | Pulsējošs |
| Pārslodžu izturēšanas spēja | Pieejams |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 10 ... 30 V |
| Polaritātes aizsargāts | priekš visiem elektriskajiem savienojumiem |
| Elektriskais savienojums | Kabelis ar spraudni M5x0,5 3-kontaktu Pagriežama vītne |
| Savienotāja izejas virziens | sānisks |
| Vada testa apstākļi | Ķēdes vadīklām: 5 miljonu cikli, liekšanās rādiuss 28 mm Vērpes pretestība: >300,000 cikli, ±270°/0.1 m Lieces izturība saskaņā ar Festo standartu, testa nosacījumi pēc pieprasījuma Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma |
| Kabeļa garums | 0,3 m |
| Vada piederums | Enerģijas ķēde + robots |
| Kabeļu apvalku materiālu informācija | TPE-U(PU) |
| Montāžas tips | Gareniski ievietojams rievā Iespilēts T- slotā |
| Produkta svars | 7 g |
| Materiālu informācija, korpuss | PA-pastiprināts |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 70 °C |
| Aizsardzības klase | IP65 IP68 |