


# Energijas piegādes elements SVG-1/230VAC-24VDC-5A

Daļas numurs: 547867

Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar 24 V DC izejas spriegumu un 5 A maksimālo izejas strāvu.  
Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2014. Lūdzu meklējiet  
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	55 mm
Augstums	130 mm
Garums	125 mm
Montāžas pozīcija	Brīva konvekcija
Primārā piegāde	Vienfāzes
Ieejas strāva	1,9 - 0,8 A
Nominālais izejas DC spriegums	24 V
Nominālā izejas strāva	5 A
Ieejas sprieguma AC diapazons	100 ... 240 V
Tīkla filtrs	20 ms
Tīkla frekvence	45 ... 65 Hz
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 85 °C
Relatīvais gaisa mitrums	95%
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Produkta svars	830 g
Montāžas tips	ar augšējo sliedi
Materiālu piezīme	Satur LABS substances