


Energijas piegādes elements SVG-1/230VAC-ASI-5A

Daļas numurs: 547869

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	70 mm
Augstums	130 mm
Garums	125 mm
Montāžas pozīcija	Brīva konvekcija
Primārā piegāde	Vienfāzes
Ieejas strāva	2,1 - 1,0 A
Nominālais izejas DC spriegums	30,1 V
Nominālā izejas strāva	4,8 A
Ieejas sprieguma AC diapazons	100 ... 240 V
Tīkla filtrs	20 ms
Tīkla frekvence	45 ... 65 Hz
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 85 °C
Relatīvais gaisa mitrums	95%
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Produkta svars	900 g
Montāžas tips	ar augšējo sliedi
Materiālu piezīme	Satur LABS substances