



Amortizators DYSW-4-6-Y1F

Daļas numurs: 548070

FESTO

Pašregulējošais, ar progresīvu raksturlielni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	4
Gājiens	6 mm
Amortizēšana	pašregulējošais mīkstuma raksturlielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	2 m/s
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	0,2 s
Ilglaicīgs atstatīšanas laiks	1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	6 mm
Max. apturēšanas spēks	100 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	0,8 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	7.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,006 J
Atstatīšanas spēks	0,7 N
Produkta svars	6 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpora materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums