



# Amortizators DYSW-12-20-Y1F

Daļas numurs: 548075

FESTO

Pašregulējošais, ar progresīvu raksturlielni.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	12
Gājiens	20 mm
Amortizēšana	pašregulējošais mīkstuma raksturlielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Īslaicīgs atstatišanas laiks	0,3 s
Ilglaicīgs atstatišanas laiks	1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	20 mm
Max. apturēšanas spēks	1.000 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	12 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	41.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,05 J
Atstatišanas spēks	5 N
Produkta svars	91 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	tērauds, galvanizēts
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums