

Ātrās savienošanas spraudnis KS-1/4

Daļas numurs: 548137
Produkts tiks atcelts

FESTO

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	7,9 mm
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.120 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	23 g
Pneimatiskais savienojums	G1/4